

## BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	108 mm
トレッド幅	36 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Basetech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.154 kg

# BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

