

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Bestellnummer 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Blaugrau (RAL7031)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	38 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Breite des Radkörpers	38 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160
Bestellnummer 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

