

## ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Elastech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.245 kg

# ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

