

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559
Bestellnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,272 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	48,4 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559
Bestellnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

