

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	48.4 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.272 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

