

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ○ ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ●

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Duratech heat
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	125 kg
静荷重	250 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
温度範囲（最大）	280 °C
総重量	0.3 kg

車輪

本体材質	プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	黒
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	45.5 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度（D）	90 ショアD

ハウジング

ステンレス ✓

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

