

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695
Bestellnummer 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Basetech
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	35 kg
Statische Tragfähigkeit	70 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,008 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	38 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Achsloch Durchmesser	6 mm
Nabenlänge	21,5 mm
Breite des Radkörpers	20 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695
Bestellnummer 00050767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

