

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	38 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	6 mm
ハブの長さ	21.5 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Basetech
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	35 kg
静荷重	70 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.008 kg

# BASETECH

POI 038X20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

