

ACCESSORY

P41-65X65/10 BLUE

EAN 4031582320312

Rendelési szám 00072249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Accessory
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg
Összsúly	12 mm
Összsúly	0,115 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	65 mm
Talplemez szélessége	65 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	42 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	47 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	42 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	47 mm
Tengely furat átmérője	6 mm