

ACCESSORY

P41-65X65/10 BLUE

EAN 4031582320312
Номер заказа 00072249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Accessory
Тип корпуса	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Общая высота	12 mm
Общий вес	0,115 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	65 mm
Ширина пластины	65 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	42 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	47 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	42 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	47 mm
Диаметр отверстия пластины	6 mm