

ACCESSORY

P40-60X60/10 BLUE

EAN 4031582324556
Número de pedido 00078181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Accessory
Tipo de carcasa	Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Altura total	12 mm
Peso total	0,088 kg

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	60 mm
Anchura de la placa	60 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	48 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	38 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	48 mm
Diámetro del orificio de la placa	6,3 mm