

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|------------|------------------|
| 本体材質 | 鋳造 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 300 mm |
| トレッド幅 | 100 mm |
| 車軸穴径 | 40 mm |
| ハブの長さ | 120 mm |
| ボディ幅 | 100 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|-------------------------|
| 製品名 | Novatech |
| 標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 3120 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 2600 kg |
| 静荷重 | 5200 kg |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 温度範囲（最大） | 60 °C |
| 総重量 | 18.81 kg |

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

