

# DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド、超重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD
ベアリングタイプ	6304

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Duratech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	2040 kg
6km/hの耐荷重	1700 kg
静荷重	3400 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	1.112 kg

# DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

