

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド、超重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	35 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD
ベアリングタイプ	6307

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	3360 kg
6km/hの耐荷重	2800 kg
静荷重	5600 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	2.578 kg

DURATECH

MOP 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

図面

