

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422
Bestellnummer 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	30 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2160 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1800 kg
Statische Tragfähigkeit	3600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	9,262 kg

NOVATECH

FTP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422
Bestellnummer 00801280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

