

# NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408  
Bestellnummer 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	60 mm
Achsloch Durchmesser	30 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1680 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1400 kg
Statische Tragfähigkeit	2800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	7,064 kg

# NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408  
Bestellnummer 00801341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

