

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	60 mm
車軸穴径	30 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	60 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	1680 kg
6km/hの耐荷重	1400 kg
静荷重	2800 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
総重量	7.064 kg

NOVATECH

FTP 250X60-Ø30 HL60

EAN 4031582319408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

