

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538  
Bestellnummer 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	960 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	800 kg
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	9,8 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	85 mm
Achsloch Durchmesser	30 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	85 mm
Härte der Lauffläche (A)	67 Shore A

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538  
Bestellnummer 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

