

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック（RAL9005と類似）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	85 mm
車軸穴径	30 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	85 mm
トレッドの硬度（A）	67 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Puretech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	960 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	80 °C
総重量	9.8 kg

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

## 図面

