

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286
Bestellnummer 00803302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	500 mm
Breite der Lauffläche	150 mm
Achsloch Durchmesser	50 mm
Nabenlänge	160 mm
Breite des Radkörpers	150 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	6360 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	5300 kg
Statische Tragfähigkeit	10600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	62,353 kg

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

