

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	鋼鉄、重量系
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	500 mm
トレッド幅	150 mm
車軸穴径	50 mm
ハブの長さ	160 mm
ボディ幅	150 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	6360 kg
6km/hの耐荷重	5300 kg
静荷重	10600 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
総重量	62.353 kg

NOVATECH

STP 500X150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

