

NOVATECH

STP 500X80-Ø50 HL90

EAN 4031582322293
Bestellnummer 00830812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech, schwer
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	500 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	50 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	3840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	3200 kg
Statische Tragfähigkeit	6400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	40,634 kg

NOVATECH

STP 500X80-Ø50 HL90

EAN 4031582322293
Bestellnummer 00830812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

