

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	205 kg
적재 용량 정적	410 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	240 mm
전체 너비	115 mm
전체 체중	2.125 kg

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	파란색 부동태화
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	80 육상 A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
색상	파란색 부동태화

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	140 mm
플레이트 너비	115 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

