

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648
Bestellnummer 00001271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Alpha |
| Gehäusetyp | Bockrolle |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 70 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 140 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 108 mm |
| Gesamtbreite | 85 mm |
| Gesamtgewicht | 0,452 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
| Lager | Rollenlager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 80 mm |
| Breite der Lauffläche | 35 mm |
| Breite des Radkörpers | 35 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------|--------------------|
| Material | Stahlblech, schwer |
| Gabelform | Bauchig |
| Farbe | Blaupassiviert |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 103 mm |
| Plattenbreite | 85 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 60 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 9 mm |

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648
Bestellnummer 00001271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

