

ALPHA

3478POR080P62

EAN 4031582030396

Pasūtījuma numurs 00001272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Korpusa tips | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 125 kg |
| Statiskā kravnesība | 250 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 108 mm |
| Kopējais platums | 85 mm |
| Kopējais svars | 0,401 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 80 mm |
| Protektora platums | 34 mm |
| Korpusa platums | 34 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|--------------|-----------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Plašs |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 103 mm |
| Plāksnes platums | 85 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |

ALPHA

3478POR080P62

EAN 4031582030396

Pasūtījuma numurs 00001272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

