

# ALPHA

3477POR100P62

EAN 4031582305548  
Bestellnummer 00001418



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Alpha                          |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 160 kg                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 320 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                          |
| Bauhöhe                     | 128 mm                         |
| Gesamtbreite                | 75 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 0,873 kg                       |

## RAD

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen              |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper   |
| Lager                    | Rollenlager               |
| Achse                    | Verschraubt               |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz          |
| Durchmesser              | 100 mm                    |
| Breite der Lauffläche    | 36 mm                     |
| Breite des Radkörpers    | 36 mm                     |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 41 mm                 |
| Schwenkradius   | 123 mm                |
| Störkreis       | 246 mm                |
| Dom Durchmesser | 75 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 105 mm             |
| Plattenbreite               | 80 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm              |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm               |

# ALPHA

3477POR100P62



EAN 4031582305548  
Bestellnummer 00001418



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

