

## ALPHA

3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
6km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	600 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	161 mm
全幅	115 mm
総重量	1.732 kg

## 車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	115 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

# ALPHA

3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

