

## ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|               |                |
|---------------|----------------|
| 製品名           | Alpha          |
| CO2排出量（スコープ3） | 9.95 kg CO2e   |
| ハウジングタイプ      | 固定キャスター        |
| 標準            | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重     | 350 kg         |
| 静荷重           | 700 kg         |
| 温度範囲（最小）      | -25 °C         |
| 温度範囲（最大）      | 80 °C          |
| 取付高           | 240 mm         |
| 全幅            | 115 mm         |
| 総重量           | 2.002 kg       |

## 車輪

|            |           |
|------------|-----------|
| 本体材質       | ポリアミド     |
| トレッド材質     | 車輪本体と同一   |
| ベアリング      | ローラーベアリング |
| 車軸         | ナットでネジ止め  |
| 車輪色        | ナチュラルホワイト |
| スレッドガード    | スレッドガードなし |
| 直径         | 200 mm    |
| トレッド幅      | 50 mm     |
| ボディ幅       | 50 mm     |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD   |

## ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 材料     | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い     |
| 色      | 青色被膜保護   |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 140 mm  |
| プレート幅      | 115 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

# ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

