

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	85 °C
取付高	99 mm
全幅	71 mm
総重量	0.869 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショア

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	31.3 mm
旋回半径	99 mm
旋回径	198 mm
ドーム径	65 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10.3 mm

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

