

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370
Bestellnummer 00003359

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Agila |
| Gehäusetyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 75 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 150 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 100 mm |
| Gesamtbreite | 43 mm |
| Gesamtgewicht | 0,299 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 25 mm |
| Breite des Radkörpers | 25 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Material | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelhahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 24 mm |
| Schwenkradius | 80 mm |
| Störkreis | 160 mm |
| Dom Durchmesser | 43 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
| Plattenlänge | 60 mm |
| Plattenbreite | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 48 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370
Bestellnummer 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

