

AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	100 mm
全幅	43 mm
総重量	0.341 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	24 mm
旋回半径	80 mm
旋回径	160 mm
ドーム径	43 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最小）	38 mm
プレート穴長（最大）	48 mm
プレート穴幅（最小）	38 mm
プレート穴幅（最大）	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

図面

