

## AGILA

2470PJP075P40

EAN 4031582010466



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 75 kg              |
| 静荷重       | 150 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C              |
| 取付高       | 100 mm             |
| 全幅        | 43 mm              |
| 総重量       | 0.283 kg           |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン          |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム           |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車輪色        | シルバークレー（RAL7001） |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 75 mm            |
| トレッド幅      | 25 mm            |
| ボディ幅       | 25 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 24 mm     |
| 旋回半径    | 61.5 mm   |
| 旋回径     | 123 mm    |
| ドーム径    | 43 mm     |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 正方形プレート |
| プレート長      | 60 mm   |
| プレート幅      | 60 mm   |
| プレート穴長（最小） | 38 mm   |
| プレート穴長（最大） | 48 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 38 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 48 mm   |
| プレート穴径     | 6.3 mm  |

## 図面

