

STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291

Numéro de commande 00004832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stora
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	50 mm
Poids	0,415 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	67,5 mm
Diamètre d'encombrement	135 mm
Diamètre du dôme	43,5 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10,3 mm

STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291

Numéro de commande 00004832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

