

## STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Stora
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	55 kg
静荷重	110 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	85 °C
取付高	100 mm
全幅	50 mm
総重量	0.415 kg

## 車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	30 mm
旋回半径	67.5 mm
旋回径	135 mm
ドーム径	43.5 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10.3 mm

# STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

