

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910

Número de encomenda 00004930



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de alojamento | Rodízio fixo |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 400 kg |
| Capacidade de carga estática | 800 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 240 mm |
| Largura geral | 115 mm |
| Peso geral | 2,162 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Cinzentos prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 200 mm |
| Largura do Piso | 46 mm |
| Largura do corpo | 46 mm |
| Dureza do Piso (A) | 63 Shore A |

SUPOORTE

| | |
|-------------------|----------------------|
| Material | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Cor | Passivada a azul |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 140 mm |
| Largura da placa | 115 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910

Número de encomenda 00004930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

