

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Objednávací číslo 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Statický Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	155 mm
Celková šířka	85 mm
Celková hmotnost	0,613 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	103 mm
Šířka desky	85 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	9 mm

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129
Objednáací číslo 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

