

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Numéro de commande 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de boîtier | Roulette fixe |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 250 kg |
| Statique Capacité de charge | 500 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids global | 0,613 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Blanc naturel |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 40 mm |
| Largeur du corps | 40 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------|----------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme Chape | Galbé |
| Couleur | Zingué bleu |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 103 mm |
| Largeur de plaque | 85 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 60 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 77 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 9 mm |

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Numéro de commande 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

