

# AGILA

2477PJO125P30-11

EAN 4031582050400

Bestellnummer 00005172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Agila                          |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                          |
| Bauhöhe                     | 160 mm                         |
| Gesamtbreite                | 60 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 0,803 kg                       |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 125 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 41 mm                 |
| Schwenkradius   | 131 mm                |
| Störkreis       | 262 mm                |
| Dom Durchmesser | 60 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                        |  |
|------------------------|--|
| Befestigungsart        | Anschraubloch  |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm  |
| Hinweis                | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

# AGILA

2477PJO125P30-11

EAN 4031582050400  
Bestellnummer 00005172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

