

ALPHA

3477UER160P63

EAN 4031582305845
Bestillingsnummer 00005584

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet vægt	2,501 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Fælgbredde	46 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	60 mm
Udfaldsradius	167 mm
Udfalddiameter	334 mm
Dome-diameter	96 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

ALPHA

3477UER160P63

EAN 4031582305845
Bestillingsnummer 00005584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

