

ALPHA

3478U00080P62

EAN 4031582030105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	108 mm
全幅	85 mm
総重量	0.382 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	34 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	103 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	60 mm
プレート穴幅（最小）	77 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA

3478UOO080P62

EAN 4031582030105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

