

ALPHA

3478DVR125P62

EAN 4031582030167
Rendelési szám 00006230

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 155 mm |
| Teljes szélesség | 85 mm |
| Összsúly | 0,934 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömörgumi, fekete |
| Csapág | Tűgörgős csapág |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Kék passzívált |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 37 mm |
| Test szélessége | 37 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Szín | Kék passzívált |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 103 mm |
| Talplemez szélessége | 85 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 9 mm |

ALPHA

3478DVR125P62

EAN 4031582030167
Rendelési szám 00006230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

