

AGILA

2470UAP100P30-11

EAN 4031582301106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲（最小） | -25 °C |
| 温度範囲（最大） | 80 °C |
| 取付高 | 135 mm |
| 全幅 | 60 mm |
| 総重量 | 0.62 kg |

車輪

| | |
|------------|------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | シルバークレー（RAL7001） |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 38 mm |
| 旋回半径 | 88 mm |
| 旋回径 | 176 mm |
| ドーム径 | 60 mm |

フィッティング

| | |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 11 mm |
| ヒント | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

AGILA

2470UAP100P30-11

EAN 4031582301106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

