

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339  
Bestellnummer 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha light
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	120 kg
Statische Tragfähigkeit	240 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	83 mm
Gesamtbreite	65 mm
Gesamtgewicht	0,401 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	22 mm
Schwenkradius	54,5 mm
Störkreis	109 mm
Dom Durchmesser	65 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	95 mm
Plattenbreite	70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	45 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	66,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	77 mm
Plattenloch Durchmesser	8 mm

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Bestellnummer 10000285

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

