

## ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha light
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	120 kg
静荷重	240 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	83 mm
全幅	65 mm
総重量	0.401 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	1つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	22 mm
旋回半径	54.5 mm
旋回径	109 mm
ドーム径	65 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	95 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長（最小）	45 mm
プレート穴長（最大）	52 mm
プレート穴幅（最小）	66.5 mm
プレート穴幅（最大）	77 mm
プレート穴径	8 mm

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

