

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346
Bestellnummer 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha light
Gehäusetyp	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	120 kg
Statische Tragfähigkeit	240 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	83 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,234 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	54 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	95 mm
Plattenbreite	54 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	24 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	71 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346
Bestellnummer 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

