

## COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	25 kg
静荷重	50 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	28 mm
全幅	20 mm
総重量	0.018 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	25 mm
トレッド幅	13 mm
ボディ幅	13 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	角度のある
色	青色被膜保護
ドーム径	20 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	40 mm
プレート幅	17 mm
プレート穴長（最大）	30 mm
プレート穴幅（最大）	30 mm
プレート穴径	4.5 mm

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

