

## COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	30 kg
静荷重	60 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	34 mm
全幅	20 mm
総重量	0.031 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	30 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	角度のある
色	青色被膜保護
ドーム径	20 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	45 mm
プレート幅	20 mm
プレート穴長 (最大)	35 mm
プレート穴幅 (最大)	35 mm
プレート穴径	5.5 mm

# COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

