

# ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Bestellnummer 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha light
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	76 mm
Gesamtbreite	50 mm
Gesamtgewicht	0,269 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	58 mm
Breite der Lauffläche	28 mm
Breite des Radkörpers	28 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	21 mm
Schwenkradius	50 mm
Störkreis	100 mm
Dom Durchmesser	50,5 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	80 mm
Plattenbreite	60 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	40 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	60 mm
Plattenloch Durchmesser	7,5 mm

# ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322  
Bestellnummer 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

