

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha light
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	76 mm
全幅	50 mm
総重量	0.269 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	58 mm
トレッド幅	28 mm
ボディ幅	28 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	1つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	21 mm
旋回半径	50 mm
旋回径	100 mm
ドーム径	50.5 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	80 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最大）	40 mm
プレート穴幅（最大）	60 mm
プレート穴径	7.5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

