

INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Integral
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	450 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	158 mm
全幅	62 mm
総重量	1.051 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
トレッド色	スレートグレー（RAL7015）
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞

INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	35 mm
旋回半径	97.5 mm
旋回径	195 mm
ドーム径	62 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	32 mm
ボルト長	45 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	2



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞

INTEGRAL




2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面



IFデザイン賞



レッドドットデザイン賞